


ELAST-O-ACTIF

Pictogramas


Varios

Descripción:


Formulado para el tratamiento de piezas de plástico. La adición de Elast-o-Actif confiere flexibilidad hasta el extremo que el sistema de pintura aplicado resistirá la deformación del plástico sin deteriorarse.

**Producto y aditivos:**

Elast-o-Actif.

**Materiales básicos:**

Resinas especiales de poliéster.

**Proporción de la mezcla en volumen:**

Relación de mezcla dependerá del tipo de plástico tratado y del producto al que añadamos Elast-o-Actif.

Método de aplicación:

Puede utilizarse con Autocryl, Autobase, Autoclear, Autoclear MS 1000,2000,3000, Autoclear Plus, Multi Use Filler HS, Autocryl Filler 3+1 HS.

Uso máximo recomendado:

Elast-o-Actif: 2 años.

Envasado:

Latas de 1 litro.

Color:

Incoloro.

Datos de seguridad e higiene referente al Elast-o-Actif:

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Sikkens. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. El consumidor deberá determinar si los productos suministrados se adaptan a la aplicación convenida, por mediación de información que regularmente tendrá a su disposición.